


O3D352



3D sensor

O3DIRDKG/E1/GM/S/60



- 1 Objectief
- 2 Belichtingsunit
- 3 LED 2-kleurig groen / geel



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Resolutie 3D [px]	176 x 132
Openingshoek 3D [°]	60 x 45; (nominale waarde zonder correctie van de lensvervorming)
Verversingsfrequentie 3D beeld [Hz]	25

Toepassingsgebied

Applicatie	afmetingen van het object; volledigheid; Niveaubewaking; afstandsbewaking; volumebewaking; navigatie van de robotgrijper; depalletisering
------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Stroomopname [mA]	420; (maximale gemiddelde waarde: < 1600 mA)
Max. stroomopname [mA]	2400; (piekstroom pulserend)
Opgenomen vermogen [W]	10; (specifieke waarde)
Beschermklasse	III
Lichtsoort	infrarood licht
Beeldsensor	PMD 3D ToF-Chip
Interne belichting	ja; (infrarood: 850 nm onzichtbaar straling LED)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 3; Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	--



3D sensor

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Ingangen	
Trigger	24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	24 V PNP/NPN; (configureerbaar; IEC 61131-2 Typ 3)
Uitgangen	
Totaal aantal uitgangen	3
Aantal digitale uitgangen	3; (configureerbaar)
Uitgangsfunctie	24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	1
Stroombelasting per uitgang [mA]	100
Aantal analoge uitgangen	1; (configureerbaar)
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20
Max. belasting [Ω]	500
Analoge uitgangsspanning [V]	0...10
Min. weerstand last [Ω]	10000
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%]	1
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja
Resolutie analoge uitgang	12 bit
Bereik	
Werkafstand [mm]	300...8000
Verwijzing naar de werkafstand	objectgrootte: 200 x 200 mm reflectiviteit: 18 %
Resolutie 3D [px]	176 x 132
Openingshoek 3D [°]	60 x 45; (nominale waarde zonder correctie van de lensvervorming)
Verversingsfrequentie 3D beeld [Hz]	25
Meet- / instelbereik	
Meetbereik [m]	< 30
Software / programmering	
Instelmogelijkheden	via PC met ifm Vision Assistant
Interfaces	
Communicatie interface	Ethernet
Ethernet	
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid	10; 100
Protocol	TCP/IP; EtherNet/IP; PROFINET
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.69 Subnetmask: 255.255.255.0 Gateway IP-adres: 192.168.0.201



3D sensor

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Ethernet - EtherNet/IP		
Toepassingstype	gegevensoverdracht	
Ethernet - PROFINET		
Toepassingstype	gegevensoverdracht	
Ethernet - TCP/IP		
Toepassingstype	Parametrering; gegevensoverdracht	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 65; IP 67	
Max. resistentie tegen extern licht	[klx]	8; (met gereduceerde meetnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: < 100)
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-4	stooremisatie / industriële omgeving
	DIN EN 61000-6-2	Immune voor storingen / industriële omgeving
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) niet herhalend
	DIN EN 60068-2-27	40 g / (6 ms) herhalend
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	2 g / (10...150 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiologische veiligheid	vrije groep; (DIN EN 62471)	
Elektrische veiligheid	DIN EN 61010-2-201	elektrische spanningsvoorzorging alleen met PELV-stroomkringen
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	728,9
Afmetingen	[mm]	72 x 65 x 89,2
Materialen	behuizing: spuitgietaluminium; lens: Gorilla Glas; functiedisplay: PA (polyamide)	
Aandraaimoment	[Nm]	< 0,8
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	2 x LED, groen Ethernet in bedrijf
	schakelstatus	2 x LED, geel OUT 1 OUT 2
Toebehoren		
Leveringsomvang	Beschermkappen	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

3D sensor

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Elektrische aansluiting - Ethernet


Connector: 1 x M12; codering: D



1	TD +
2	RD +
3	TD -
4	RD -

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



1	U+
2	trigger ingang
3	GND
4	schakeluitgang 1 digitaal of analoog
5	schakeluitgang 3 digitaal Ready
6	schakeluitgang 2 digitaal
7	Schakelingang 1 digitaal
8	Schakelingang 2 digitaal

Aanvullende informatie**leesveldgrootte met correctie van de lensvervorming**

meetbereik / afstand [m]	Lengte [m]	breedte [m]
0,50	0,37	0,50
1,00	0,75	1,00
2,00	1,50	2,00
3,00	2,25	3,00
4,00	3,00	4,00
5,00	3,75	5,00

**3D sensor**

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

Nauwkeurigheid bij objectmetingen

meetbereik / afstand [m]	nauwkeurigheid van de objectgrootte (Lengte, breedte, Hoogte) [mm]	nauwkeurigheid van de object positie (X, Y, Z coördinaten) [mm]	nauwkeurigheid van de hoekverdraaiing [°]
specifieke waarde	specifieke waarde	specifieke waarde	specifieke waarde
1,0...3,0	± 10	± 5	± 1
Werkafstand:		0,3 ... 5 m	
Frequentie beeldverversing [Hz]:		1 Hz	
specificaties gelden voor:			
rechthoekige objecten			
reflectiviteit:		6...90 % voor niet glanzende objecten	
minimale objectgrootte:		100x100x100 mm	
object in het midden van het beeld			
snelheid van het object:		< 0,2 m/s	

volledigheid

	snelheid van het object < 0,2 m/s [mm]	snelheid van het object > 0,2 m/s [mm]
specifieke waarde:		
minimale hoogte	25	45
Frequentie beeldverversing [Hz] [Hz]		
		5
Werkafstand [m]		
		0,3...5
maximale pakket grootte (orthogonale pakket samenstelling)		
		maximale aantal van de objecten 64
De beeld herhaalnauwkeurigheid wordt gereduceerd door gebruik te maken van de positiebepaling		

niveau- en afstandbewaking

meetbereik / afstand [m]	reproduceerbaarheid van afstandsmeetwaarden op grijze	reproduceerbaarheid van de ROI van 50x50 pixels op grijze objecten [mm]	Nauwkeurigheid (reflectiviteit 6-90%) [mm]
--------------------------	---	---	--

**3D sensor**

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

	objecten (18 % reflectiviteit) [mm]		
	specifieke waarde	specifieke waarde	specifieke waarde
0,3...1,0	8	0,3	± 7
1,0...3,0	12	0,4	± 7
3,0...5,0	20	0,7	± 10
5,0...7,0	30	1,0	± 15
7,0...8,0	50	1,7	± 20

gemeten in midden van het beeld bij 20 °C
omgevingstemperatuur

Reproduceerbaarheid 1σ

De reproduceerbaarheid kan met een filterfunctie geoptimaliseerd worden

Temperatuurdrift -10...+50 °C 0,2 mm/K

navigatie van de robotgrijper en depalletisering

	navigatie van de robotgrijper	depalletisering
Werkafstand [m]	0,2...6	0,5...6
object types	elk objectvorm	gesloten rechthoekige objecten
minimale objectgrootte [mm]	20 x 20 x 20	50 x 50 x 50 bij een minimale werkafstand
nauwkeurigheid van de object positie [mm]		
specifieke waarde:	± 10 rechthoekige objecten	± 15
nauwkeurigheid van de hoekverdraaiing [°]		
specifieke waarde:	± 1 rechthoekige objecten	± 3
snelheid van het object [m/s]	< 0,2	
Frequentie beeldverversing [Hz] [Hz]	2 voor één object die gemeten moet worden	1
maximale aantal van de objecten	20	