


Externe belichting

Dome Light 80 WH IR/ US



- 1 LED segment
- 2 drukknop Segment
- 3 drukknop Colour
- 4 LED status voedingsspanning



Producteigenschappen

Lichtsoort	wit licht; infrarood licht
------------	----------------------------

Toepassingsgebied

Lichtveld [mm]	80 x 80
Bouwworm	koepel
Bedrijfsaard	normale lichtintensiteit (permanent in bedrijf mogelijk); hoge lichtintensiteit (gepulst)

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	bedrijfsmodus "continubedrijf": 420; bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit": 1750
Beschermklasse	III; (PELV)
Lichtsoort	wit licht; infrarood licht

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal analoge ingangen: 1
-------------------------	---


Ingangen

Trigger	24 V PNP/NPN; extern
Aantal digitale ingangen	2
Aantal analoge ingangen	1



Externe belichting

Dome Light 80 WH IR/ US

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...40
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
Fotobiologische veiligheid		Risicogroep 1; (DIN EN 62471)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	547,25
Afmetingen	[mm]	193 x 136 x 75
Materialen		behuizing: aluminium zwart geanodiseerd; afdekplaat: ABS
Aandraaimoment	[Nm]	0,5...1,5
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"	1 x LED, rood
	LED segment	1 x LED, wit
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Parametrering		
Connector: M12; codering: A		
		
1:	bedrijfsmodus "hoge lichtintensiteit"	
2:	kleur 2	
3:	GND	
4:	LED segment 1	
5:	LED segment 2	
6:	LED segment 3	
7:	LED segment 4	
8:	druktoesten deactiveren	



Externe belichting

Dome Light 80 WH IR/ US

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: M12; codering: A



1:	U+
2:	trigger ingang NPN
3:	GND
4:	trigger ingang PNP
5:	dimmer