




Datamatrix en barcodescanners

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Beeldresolutie	[px]	1280 x 960
Max. leessnelheid	[Hz]	40
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		polarisatiefilter
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 400; (24V DC)
Beschermklasse		III



Datamatrix en barcodescanners

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Ompoolbeveiligd	ja			
Lichtsoort	rood licht			
Golflengte [nm]	617			
Beeldsensor	CMOS beeldsensor zwart/wit			
In- / uitgangen				
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2			
Ingangen				
Trigger	extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern			
Aantal digitale ingangen	1			
Uitgangen				
Totaal aantal uitgangen	2			
Aantal digitale uitgangen	2; (configureerbaar)			
Uitgangsfunctie	24 V PNP/NPN			
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	1			
Stroombelasting per uitgang [mA]	100			
Kortsluitbeveiliging	ja			
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend			
Beschermd tegen overbelasting	ja			
Bereik				
Leesveldafmeting [mm]	Werkafstand	leesveld		
	35	25 x 19		
	300	184 x 138		
	500	304 x 228		
	1000	604 x 453		
Werkafstand [mm]	> 35			
Beeldresolutie [px]	1280 x 960			
Lenstype	Breedhoek			
Leesbare codes	Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code			
Code kwaliteit gebaseerd op			ISO / IEC 15415	
			ISO / IEC 15416	
			AIM DPM	
			ISO/IEC TR 29158	
			SEMI T10	
Leesbare lettertypes	Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print			
Polarisatiefilter beschikbaar	ja			
Omnidirectioneel lezen	ja			
Max. hoek tot het beeldvlak [°]	45			
Max. leessnelheid [Hz]	40			



Datamatrix en barcodescanners

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Software / programmering		
Instelmogelijkheden	Teach knop; via PC met ifm Vision Assistant	
Interfaces		
Communicatie interface	Ethernet	
Ethernet		
Aantal Ethernet-interfaces	1	
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX	
Transmissiesnelheid	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocol	TCP/IP; EtherNet/IP	
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.69	
	Subnetmask: 255.255.255.0 (Class C)	
	Gateway IP-adres: 192.168.0.201	
	MAC-adres: zie typeplaatje	
Toepassingstype	Parametrering; gegevensoverdracht	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-4 stooremisatie	industriële omgeving
	EN IEC 61000-6-2 Immuun voor stoorinvloeden	industriële omgeving
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Laserklasse	1	
Verwijzing laserklasse	Pas op!:	laserlicht
	laserklasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007.
Fotobiologische veiligheid	vrije groep; (EN 62471)	
Elektrische veiligheid	EN 61010-2-201	elektrische voedingsvoorzorging alleen met PELV-stroomkringen
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	603
Afmetingen	[mm]	45 x 45 x 86
Materialen	behuizing: zinkdrukgietspoedercoating; lens: Gorillaglas; LED-venster: PC; drukknop: POM	
Materiaal afdichting	FKM	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	2 x LED, groen
	functie	2 x LED, geel
	Teach-Funktion	1 x LED, groen
	Teach-Funktion	1 x LED, geel



Datamatrix en barcodescanners

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/W

Bedienelementen	1 x	Teach-Taste
-----------------	-----	-------------

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Programmeersoftware
	montage toebehoren
	adapterkabel
	beschermende panelen en filterschijven

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting - Ethernet


Connector: 1 x M12; codering: D; Behuizing: roestvast staal; Afdichting: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

Elektrische aansluiting - voeding

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



1	U+
2	trigger ingang
3	0 V
4	schakeluitgang 1 configureerbaar
5	schakeluitgang 2 configureerbaar / trigger uitgang bij externe belichting