


O7S200



Fotocel zender

O7S-OOKG/0,20M/AS



zender in bovenste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	20; ((24 V))
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golfenlgte	[nm]	633

Uitgangen

Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
----------------------	------	------

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	0...1,5
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	90
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	1899

Fotocel zender

O7S-00KG/0,20M/AS

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	14,2
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Voedingsspanning "supply class 2" voor UL
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding



Aansluiting

