


O4S501



Fotocel zender

O4S-00KG/2M



- 1 Bij gebruik van M5 bevestigingsschroef aandraaimoment max. 2 Nm
2 Licht uittreding



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	20
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	624



Fotocel zender

O4S-00KG/2M

Uitgangen		
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Zender / ontvanger	zender	
Bereik [m]	0...80	
Bereik instelbaar	nee	
Max. lichtvlek diameter [mm]	2400	
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	616	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	205	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materialen	behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPE	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	


Fotocel zender

O4S-00KG/2M

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
 blauw

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor