


O4S200



Fotocel zender

O4S-OOKG/US100



- 1 Bij gebruik van M5 bevestigingsschroef aandraaimoment max. 2 Nm
2 Licht uittreding



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	20
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	624



Fotocel zender

O4S-OOKG/US100


Uitgangen		
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Zender / ontvanger	zender	
Bereik [m]	0...50	
Bereik instelbaar	nee	
Max. lichtvlek diameter [mm]	1000	
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	760	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	116,5	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materialen	behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; LED-venster: PC	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A		



Fotocel zender


O4S-OOKG/US100

Aansluiting



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor