


O5S200



Fotocel zender

O5S-00KG/US100



- 1 Bij gebruik van M5 bevestigingsschroef aandraaimoment max. 2 Nm
2 Licht uittreding



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	20
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	624

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 20
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	500



Fotocel zender

O5S-OOKG/US100

Lichtvlekafmetingen gelden
voor

bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...60

Beschermpklasse IP 67

Toelatingen / testen

EMC EN 60947-5-2

MTTF [jaren] 760

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 60,5

Behuizing rechthoekig

Afmetingen [mm] 56 x 18,2 x 46,8

Materialen behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPE

Materiaal optiek PMMA

Uitlijning optiek zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave in bedrijf 1 x LED, groen

Opmerkingen

Opmerkingen bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus


Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting





Fotocel zender

O5S-OOKG/US100

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

