


O6P704



Reflector fotocel

O6PLFNKG/0,30m/US



- 1 programmeerknoppen
ontvanger in bovenste optiek, zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Laserklasse	1
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	15; (24 V)
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	650

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend

Bereik

Bereik [m]	0,075...8; (Prisma reflector 50 x 50 mm E20722)
Max. lichtvlek diameter [mm]	17



Reflector fotocel

O6PLFNKG/0,30m/US

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
---------------------------------	-------------------------

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	2,5	
IO-Link procesdata (cyclisch)	functie	bit lengte
	proceswaarden	8
	apparaat status	4
	binaire schakelinformatie	1
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)	applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	525

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
Laserklasse	1	
Verwijzing laserklasse	Pas op!:	laserlicht
	laserklasse:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007.
MTTF [jaren]	636	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	34,1	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	35,4 x 13 x 21	
Materialen	behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aandraaimoment [Nm]	0,5; (bevestigingsschroeven)	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
-------------	---

O6P704



Reflector fotocel

O6PLFNKG/0,30m/US

Verpakkingseenheid

1 stuk


Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,3 m, PUR, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Connector: 1 x M12; codering: A




Aansluiting



4 OUT / IO-Link

Diagrammen en curves



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor