




Fotocel zender

O6S-00KG/0,30m/US



1 Licht uittreding



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	11; ((24 V))
Beschermklasse		III
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	633

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 10
Max. lichtvlek diameter	[mm]	300
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	2600
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	E013

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	32,4
---------	-----	------

**Fotocel zender**

O6S-OOKG/0,30m/US

Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	35,4 x 13 x 21
Materialen	behuizing: ABS; PPSU; Afdichting: EPDM
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek
Aandraaimoment [Nm]	0,5

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluitingKabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**




Fotocel zender

O6S-00KG/0,30m/US

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: afstand [mm]

y: bedrijfsreservefactor