
O6S301

Fotocel zender

O6S-OOKG/0,30m/US



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	11; ((24 V))
Beschermklasse		III
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	633
Bereik		
Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 10
Max. lichtvlek diameter	[mm]	300
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	2600
UL-goedkeuring		UL Certificeringsnummer E005

O6S301

Fotocel zender

O6S-OOKG/0,30m/US

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	50,5	
Behuizing	rechthoekig	
Materialen	behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); kunststof: PPSU; Afdichting: EPDM	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aandraaimoment [Nm]	1; (bevestigingsschroeven)	

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen	
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk


Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting




O6S301

Fotocel zender

O6S-OOKG/0,30m/US

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: afstand [mm]

y: bedrijfsreservefactor