


O6T216



Taster fotocel

O6TIFNKG/AS/4P



- 1: contactschakeluitgang
2: potentiometer gevoeligheid
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	16; ((24 V))
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	850

Uitgangen

Elektrische uitvoering		NPN
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (omschakelbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend

Bereik

Tastbereik	[mm]	5...600; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
------------	------	---



Taster fotocel

O6TIFNKG/AS/4P

Instelbereik	[mm]	100...600
Bereik instelbaar		ja
Max. lichtvlek diameter	[mm]	24
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	898
UL-goedkeuring		UL Certificeringsnummer E001

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	18,2
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	46 x 13 x 21
Materialen		behuizing: ABS; PPSU
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Materiaal afdichting		EPDM
Aandraaimoment	[Nm]	0,5

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: messing, gecoat; Afdichting: EPDM



Taster fotocel

O6TIFNKG/AS/4P

Aansluiting



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

