


Fotocel ontvanger

OGE-DBOW/LS/CUBE

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig met M18 schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC
Beschermklasse		II; (double insulated)
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	633

Uitgangen

Uitgangsfunctie		Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	8
Minimale belastingsstroom	[mA]	5
Max. ruststroom	[mA]	1,7
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC	[Hz]	30
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermde tegen overbelasting		nee

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
--------------------	-----------



Fotocel ontvanger

OGE-DBOW/LS/CUBE

Bereik	[m]	< 20
Bereik instelbaar		nee

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emissie	klasse B

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	61
Behuizing		rechthoekig met M18 schroefdraad
Afmetingen	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		zinkdrukiet; PEI
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Elektrische aansluiting

Vereiste bescherming		miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel
----------------------	--	---

Toebehoren

Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 1
-----------------	--	-----------------------

Opmerkingen

Opmerkingen		Niet zonder belasting aansluiten
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x 1/2"; codering: C



Fotocel ontvanger

OGE-DBOW/LS/CUBE


Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A snel

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor