


Fotocel ontvanger

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

klantspecifiek



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	16
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	860

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 15



Fotocel ontvanger

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Bereik instelbaar	nee
-------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	961

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	78
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	52,9 x 20 x 34,6
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Materiaal optiek	PEI
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 1, roestvast staal
-----------------	--

Opmerkingen

Opmerkingen	
N.B.	klantspecifiek
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A





Fotocel ontvanger

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Aansluiting

