




Taster fotocel

O8T-HNKG/2,0M



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	20; ((24 V))
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golfengte	[nm]	633
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		NPN
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5



Taster fotocel

O8T-HNKG/2,0M

Continue stroombelasting van [mA]	100
schakeluitgang DC	
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend

Bereik	
Tastbereik [mm]	0...180; (wit papier 200 x 200 mm)
Max. lichtvlek diameter [mm]	18
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	1067	
UL-goedkeuring	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	UL Certificeringsnummer	E014
	File nummer UL	E174191

Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	40
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materialen	behuizing: ABS; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Taster fotocel

O8T-HNKG/2,0M

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²


Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BK =	zwart
BU =	blauw

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: afstand [mm]

y: bedrijfsreservefactor