


Reflector fotocel

OAR-FKOA/LS500L



1 keuzeschakelaar en potentiometer achter de afdekplaat

Producteigenschappen

Behuizing rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	3,5
Beschermklasse		II

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais	
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)	
Contactbelasting	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10
Kortsluitbeveiliging	nee	
Beschermd tegen overbelasting	nee	

Bereik

Bereik op prisma reflector	[m]	10; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar		ja

Reflector fotocel

OAR-FKOA/LS500L

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	326,586
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	90 x 30 x 70
Materialen		PBT
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Toebehoren


Leveringsomvang	Montagesteun
	schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 7/8"; codering: A



Aansluiting

