


OGP-DNKG/US/CUBE





Reflector fotocel

OGP-DNKG/US/CUBE

Max. lichtvlek diameter [mm]	160
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link						
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Link revisie	1.1						
SDCI-Norm	IEC 61131-9						
Profiel	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel						
SIO-Mode	ja						
Vereiste masterportklasse	A						
Min. procescyclustijd [ms]	2,5						
IO-Link procesdata (cyclisch)	<table> <tr> <th>functie</th><th>bit lengte</th></tr> <tr> <td>apparaat status</td><td>4</td></tr> <tr> <td>binaire schakelinformatie</td><td>1</td></tr> </table>	functie	bit lengte	apparaat status	4	binaire schakelinformatie	1
functie	bit lengte						
apparaat status	4						
binaire schakelinformatie	1						
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)	applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller						
Ondersteunende DeviceIDs	<table> <tr> <th>Bedrijfsaard</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1140</td></tr> </table>	Bedrijfsaard	DeviceID	default	1140		
Bedrijfsaard	DeviceID						
default	1140						
Opmerking	Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"						

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2								
MTTF [jaren]	905								
UL-goedkeuring	<table> <tr> <td>Ta</td><td>-25...60 °C</td></tr> <tr> <td>Enclosure type</td><td>Type 1</td></tr> <tr> <td>industriële voedingen</td><td>Class 2</td></tr> <tr> <td>File nummer UL</td><td>E174191</td></tr> </table>	Ta	-25...60 °C	Enclosure type	Type 1	industriële voedingen	Class 2	File nummer UL	E174191
Ta	-25...60 °C								
Enclosure type	Type 1								
industriële voedingen	Class 2								
File nummer UL	E174191								

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	59,5
Behuizing	rechthoekig met M18 schroefdraad
Afmetingen [mm]	52,6 x 19 x 36
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	zinkdrukiet; PEI
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	<table> <tr> <td>schakelstatus</td><td>1 x LED, geel</td></tr> <tr> <td>in bedrijf</td><td>1 x LED, groen</td></tr> </table>	schakelstatus	1 x LED, geel	in bedrijf	1 x LED, groen
schakelstatus	1 x LED, geel				
in bedrijf	1 x LED, groen				

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 1
-----------------	-----------------------

Reflector fotocel

OGP-DNKG/US/CUBE

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting





Reflector fotocel

OGP-DNKG/US/CUBE

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

