

Taster fotocel

OGT-FPKG/US100



1 programmeerknoppen



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	25
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	624

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz]	2000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik [mm]	2...800; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Fabrieksinstelling	Lichtschakelend
Instelbereik [mm]	150...800
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	66

**Taster fotocel**

OGT-FPKG/US100

Lichtvlekafmetingen gelden
voor

bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...80

Beschermklassse IP 67

Toelatingen / testen

EMC EN 60947-5-2

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 60

Behuizing cilindrisch schroefdraad

Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 72

Schroefdraadtype M18 x 1

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); LCP; TPU; FKM

Materiaal optiek glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave schakelstatus 1 x LED, geel

Teach-functie ja

Elektronische vergrendeling ja

Toebehoren


Leveringsomvang bevestigingsmoeren: 2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**



Taster fotocel

OGT-FPKG/US100

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

