




Fotocel ontvanger

OEE-V



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Beschermklasse	III
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Fotocel ontvanger

OEE-V

MTTF	[jaren]	49633
------	---------	-------

Mechanische eigenschappen


Gewicht	[g]	57,5
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M8 x 1
Schroefdraadtype		M8 x 1
Materialen		messing vernikkeld

Toebehoren

Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
-----------------	--	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluitingKabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²**Aansluiting**

WH = Aderkleuren :
screen = wit
 afscherming