



Reflector fotocel

OGR-HBOA/90-250V/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OG0044

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	90...250 AC/DC
Beschermklasse		II
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	9,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	9,5
Minimale belastingsstroom	[mA]	10
Max. ruststroom	[mA]	5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	50

**Reflector fotocel**

OGR-HBOA/90-250V/6M

Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz]	25
Schakelfrequentie DC [Hz]	70
Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Bereik [m]	< 3; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
------------	-------------------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	messing vernikkeld
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren


Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting

Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw