


Taster fotocel

OGT-HNKG/US



- 1 potentiometer
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	20
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik [mm]	10...400; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Instelbereik [mm]	70...400
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	25
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik



Taster fotocel

OGT-HNKG/US

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65; (bij gebruik van de bijbehorende stekker)
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	894
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	15,1
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: ABS
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Bedienelementen		potentiometer
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

