


## Fiberoptiek-versterker

OGF-HPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Producteigenschappen

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Lichtsoort | infrarood licht          |
| Behuizing  | cilindrisch schroefdraad |

## Elektrische eigenschappen

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| Voedingsspanning | [V]  | 10...55 DC      |
| Stroomopname     | [mA] | < 30            |
| Beschermklasse   |      | II              |
| Ompoolbeveiligd  |      | ja              |
| Lichtsoort       |      | infrarood licht |
| Golflengte       | [nm] | 880             |

## Uitgangen

|                                                |      |                 |
|------------------------------------------------|------|-----------------|
| Elektrische uitvoering                         |      | PNP             |
| Uitgangsfunctie                                |      | Lichtschakelend |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC            | [V]  | 2,5             |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC | [mA] | 250             |
| Schakelfrequentie DC                           | [Hz] | 160             |
| Kortsluitbeveiliging                           |      | ja              |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                |      | pulserend       |
| Beschermtd tegen overbelasting                 |      | ja              |

## Bereik

|            |      |                                               |
|------------|------|-----------------------------------------------|
| Bereik     | [m]  | < 0,08; (Gescheiden zender/ontvanger systeem) |
| Tastbereik | [mm] | < 15; (Taster fotocel)                        |

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...80 |
| Beschermklasse       |      | IP 65    |

## Toelatingen / testen

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | klasse B |

## Mechanische eigenschappen

|           |  |                          |
|-----------|--|--------------------------|
| Behuizing |  | cilindrisch schroefdraad |
|-----------|--|--------------------------|



## Fiberoptiek-versterker

OGF-HPKG

|                  |      |                    |
|------------------|------|--------------------|
| Afmetingen       | [mm] | M18 x 1 / L = 88   |
| Schroefdraadtype |      | M18 x 1            |
| Materialen       |      | messing vernikkeld |

### Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel |
|----------|---------------|---------------|

### Toebehoren

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Leveringsomvang | bevestigingsmoeren: 2 |
|                 | Overwerpmoer          |


### Opmerkingen

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen        | Lichtschakelend komt overeen bij zender-/<br>ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact" |
|                    | komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"                                    |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                                                                                  |

### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| BK = | zwart         |