



Reflector fotocel

OGR-HBOA/90-250V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OG0043

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	90...250 AC/DC
Beschermklasse		II
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	9,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	9,5
Minimale belastingsstroom	[mA]	10
Max. ruststroom	[mA]	5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	50
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



Reflector fotocel

OGR-HBOA/90-250V

Schakelfrequentie AC	[Hz]	25
Schakelfrequentie DC	[Hz]	70
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee

Bereik

Bereik	[m]	< 3; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
--------	-----	-------------------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal optiek		glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
-----------------	--	-----------------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw