



Taster fotocel

OGT-HBOA/20-90V

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OG0035

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...90 AC/DC
Beschermklasse		II

Uitgangen

Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	9,5
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	9,5
Minimale belastingsstroom	[mA]	10
Max. ruststroom	[mA]	5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	50
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC	[Hz]	25
Schakelfrequentie DC	[Hz]	70
Kortsluitbeveiliging		nee

**Taster fotocel**

OGT-HBOA/20-90V

Beschermd tegen overbelasting	nee
-------------------------------	-----

Bereik

Tastbereik [mm]	< 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
-----------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	IEC 801-2	Level 4
	IEC 801-3	Level 2
	IEC 801-4	Level 3

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	messing vernikkeld
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²**Aansluiting**

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw