




Taster fotocel

OJB-FPKG/SO/AS



1 drukknoop



Producteigenschaften		
Lichtsort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 32
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5



Taster fotocel

OJB-FPKG/SO/AS

Continue stroombelasting van [mA]	200	
Schakeluitgang DC		
Schakelfrequentie DC [Hz]	2000	
Kortsluitbeveiliging	ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Tastbereik [mm]	1...1000; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)	
Bereik instelbaar	ja	
Max. lichtvlek diameter [mm]	150	
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	851	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	27,3	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	35 x 11 x 24	
Materialen	behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS	
Materiaal optiek	glas	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling	ja	
Toebehoren		
Leveringsomvang	Bevestigingsclip: 1, E20964	
	bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16	
	veerringen: 2	
	Moeren: 2	
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Taster fotocel


OJB-FPKG/SO/AS

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; coding: A



Aansluiting



2 Teach

Taster fotocel

OJB-FPKG/SO/AS

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

