


Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OHN-HPKG/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O8H212

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 20
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Typ. levensduur [h]	75000
Referentietemperatuur voor levensduur [°C]	25

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	800
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik [mm]	2...50; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
-----------------	--



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OHN-HPKG/2M

Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	3,5
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik

Reactietijden

Reactietijd [s]	< 0,6
-----------------	-------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...50
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	31
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materialen	ABS
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, geel knippert


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw