


Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/SO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 drukknop

Producteigenschappen

Behuizing

rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Stroomopname [mA] < 12

Beschermklaas II

Ompoolbeveiligd ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)

Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5

Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200

Schakelfrequentie DC [Hz] 1200

Kortsluitbeveiliging ja

Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend



Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/SO

Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Zender / ontvanger	ontvanger	
Bereik [m]	< 10	
Bereik instelbaar	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	35 x 11 x 24	
Materialen	behuizing: ABS; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS	
Materiaal optiek	glas	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling	ja	
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsschroeven: 2	
	veerringen: 2	
	Moeren: 2	
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Fotocel ontvanger

OJE-FPKG/SO

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Aansluiting



BK = Aderkleuren :
 BN = zwart
 BU = bruin
 WH = blauw
 wit

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

