


# OJP200



## Reflector fotocel

OJP-DPKG/SO/AS



### Producteigenschappen

|            |             |
|------------|-------------|
| Lichtsoort | rood licht  |
| Behuizing  | rechthoekig |

### Toepassingsgebied

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
| Functieprincipe          | Reflector fotocel |

### Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
| Stroomopname [mA]    | < 20       |
| Beschermklasse       | III        |
| Ompoolbeveiligd      | ja         |
| Lichtsoort           | rood licht |

### Uitgangen

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP              |
| Uitgangsfunctie                                     | Donkerschakelend |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5              |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200              |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 1000             |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja               |



## Reflector fotocel

OJP-DPKG/SO/AS

|                                 |         |                                                 |               |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------|
| Uitvoering kortsluitbeveiliging |         | pulserend                                       |               |
| Beschermd tegen overbelasting   |         | ja                                              |               |
| Bereik                          |         |                                                 |               |
| Bereik op prisma reflector      | [m]     | 1,8; (Prisma reflector Ø 80 E20005)             |               |
| Bereik instelbaar               |         | nee                                             |               |
| Max. lichtvlek diameter         | [mm]    | 64                                              |               |
| Lichtvlekafmetingen gelden voor |         | bij maximale reikwijdte                         |               |
| Polarisatiefilter beschikbaar   |         | ja                                              |               |
| Omgevingsvariabelen             |         |                                                 |               |
| Omgevingstemperatuur            | [°C]    | -25...60                                        |               |
| Beschermklasse                  |         | IP 67                                           |               |
| Toelatingen / testen            |         |                                                 |               |
| EMC                             |         | EN 60947-5-2                                    |               |
| MTTF                            | [jaren] | 905                                             |               |
| Mechanische eigenschappen       |         |                                                 |               |
| Gewicht                         | [g]     | 15,6                                            |               |
| Behuizing                       |         | rechthoekig                                     |               |
| Afmetingen                      | [mm]    | 35 x 11 x 24                                    |               |
| Materialen                      |         | ABS; SEPS                                       |               |
| Materiaal optiek                |         | PMMA                                            |               |
| Uitlijning optiek               |         | zijdelingse optiek                              |               |
| Aanwijzen / bedienelementen     |         |                                                 |               |
| Weergave                        |         | schakelstatus                                   | 1 x LED, geel |
| Opmerkingen                     |         |                                                 |               |
| Opmerkingen                     |         | bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |               |
| Verpakkingseenheid              |         | 1 stuk                                          |               |
| Elektrische aansluiting         |         |                                                 |               |
| Connector: 1 x M8; codering: A  |         |                                                 |               |



## Reflector fotocel

OJP-DPKG/SO/AS

### Aansluiting

