


Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OIH-HPKG/US/600MM

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 potentiometer



Producteigenschappen

Lichtsoort rood licht

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking

Functieprincipe Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Stroomopname [mA] 35

Beschermklasse III

Ompoolbeveiligd ja

Lichtsoort rood licht

Golflengte [nm] 625

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Uitgangsfunctie Lichtschakelend

Max. spanningsval schakeluitgang DC 2,5

Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200

Schakelfrequentie DC [Hz] 300

Kortsluitbeveiliging ja

Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend

Beschermde tegen overbelasting ja



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OIH-HPKG/US/600MM

Bereik		
Tastbereik	[mm]	< 600; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik object wit (90 % reflectie)	[mm]	< 600
Bereik object grijs (18 % reflectie)	[mm]	< 596
Bereik object zwart (6 % reflectie)	[mm]	< 578
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	30
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	211
Afmetingen	[mm]	64 x 43 x 38
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		zinkdruk giet vernikkeld
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 1
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A		
		

Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OIH-HPKG/US/600MM

Aansluiting

