


Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG/US-100-DNF



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	120
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik [m]	0...0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	0...40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65



Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG/US-100-DNF

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	529
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	66
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	50 x 19 x 35
Materialen		PPO gemodificeerd
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		schroevendraaier
		bevestigingsschroeven: 2 x M4 x 25
		onderleggingen: 2
		veerringen: 2
		Moeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
		komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
		Donkerschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
		komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; codering: A		
		

Fiberoptiek-versterker

OKF-FNKG/US-100-DNF

Aansluiting

