




Reflector fotocel

OLP-FKOA/SL/LS-500



1 drukknoop



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		polarisatiefilter
Functieprincipe		Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	4
Beschermklasse		I
Ompoolbeveiligd		nee
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Typ. levensduur	[h]	100000
Referentietemperatuur voor levensduur	[°C]	25
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		Relais
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Contactbelasting		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10



Reflector fotocel

OLP-FKOA/SL/LS-500

Kortsluitvast	nee
Beschermtd tegen overbelasting	nee

Bereik	
Bereik op prisma reflector [m]	0,3...5; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar	ja
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 klasse B
MTTF [jaren]	256

Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	202,5
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	75 x 27 x 62
Materialen	PA (polyamide); PBT
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek


Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Elektrische aansluiting	
Vereiste bescherming	miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel

Opmerkingen	
Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x 7/8"; codering: A



Reflector fotocel


OLP-FKOA/SL/LS-500

Aansluiting

Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A snel

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: afstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor