




Taster fotocel

OLB-FKOA/SL/LS-500



1 drukkноп



Producteigenschaften		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	4
Beschermklasse		I
Ompoolbeveiligd		nee
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Typ. levensduur	[h]	100000
Referentietemperatuur voor levensduur	[°C]	25
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		Relais
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Contactbelasting		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10
Kortsluitvast		nee

**Taster fotocel**

OLB-FKOA/SL/LS-500

Beschermtd tegen overbelasting	nee
--------------------------------	-----

Bereik

Tastbereik [mm]	1...800; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	80
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [jaren]	255	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	203,5
Behuizing	rechthoekig
Materialen	PA (polyamide); PBT
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Elektrische aansluiting


Vereiste bescherming	miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel
----------------------	---

Opmerkingen

Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x 7/8"; codering: A



Taster fotocel

OLB-FKO/SL/LS-500

Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 5 A snel