


Reflector fotocel

OLP-FKOA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OL0017

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 drukknoop

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	4
Beschermklasse		II
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Typ. levensduur	[h]	100000
Referentietemperatuur voor levensduur	[°C]	25

Uitgangen

Elektrische uitvoering		Relais
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Contactbelasting		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10



Reflector fotocel

OLP-FKOA

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermde tegen overbelasting	nee

Bereik	
Bereik [m]	0,6...8; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	400
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen	
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	75 x 27 x 62
Materialen	PA (polyamide); PBT
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5

Aansluiting

