


Fotocel zender

OLS-00KG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O5S500 + E21122

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Knop zonder functie

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 22
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Overspanningsbeveiliging	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend

Bereik

Zender / ontvanger	zender
Bereik [m]	< 25
Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	2500



Fotocel zender

OLS-00KG/US-100

Lichtvlekafmetingen gelden
voor

bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...80

Beschermklassse IP 67

Toelatingen / testen

EMC EN 60947-5-2

EN 55011

klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing rechthoekig

Afmetingen [mm] 75 x 27 x 62

Materialen PA (polyamide); PBT

Materiaal optiek PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave in bedrijf 1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

