



Taster fotocel

OPT-FPKG/TW3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	12; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Schakelfrequentie DC [Hz]	80
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik	[mm]	< 3000; (wit papier 200 x 200 mm)
------------	------	-----------------------------------

OP5030



Taster fotocel

OPT-FPKG/TW3M

Bereik instelbaar	ja
-------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 65
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	rechthoekig
-----------	-------------

Afmetingen [mm]	86 x 28 x 142
-----------------	---------------

Materialen	PPO gemodificeerd
------------	-------------------

Materiaal optiek	glas
------------------	------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm ²

Aansluiting

