


Fiberoptiek-versterker

OMF-FKOW/T/LS-500



ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	24...240 AC/DC
Stroomopname	[mA]	26
Max. opgenomen vermogen	[VA]	6
Beschermklasse		II
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Typ. levensduur	[h]	100000
Referentietemperatuur voor levensduur	[°C]	25

Uitgangen

Elektrische uitvoering		Relais
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Contactbelasting		3A / 250 V AC
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10
Kortsluitbeveiliging		nee
Tijdfunctie	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14




Fiberoptiek-versterker

OMF-FKOW/T/LS-500

Bereik		
Bereik	[m]	< 0,6; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik	[mm]	< 175; (in taster modus)
Bereik instelbaar		ja
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	< 10
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...40
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	204
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	73 x 45 x 49
Materialen		ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x 7/8"; codering: A; Vergrendeling: aluminium, kleurloos geanodiseerd



Aansluiting

