
OS5016

Reflector fotocel

OSR-FPKG



1 potentiometer timer
2 potentiometer gevoeligheid ontvanger in bovenste optiek zender in onderste deel

Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
Stroomopname	[mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	950
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	100
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend

OS5016

Reflector fotocel

OSR-FPKG

Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Bereik op prisma reflector	[m]	10; (Prisma reflector Ø 80 E20005)	
Bereik instelbaar		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80	
Beschermklasse		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	632	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	275	
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	80 x 28 x 95	
Materialen		PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek		glas	
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren			
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20210	
		schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5

Aansluiting

