


Taster fotocel

OSN-FPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 potentiometer gevoeligheid
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Taster voor korte afstand
Functieprincipe	Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	30; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	ja



Taster fotocel

OSN-FPKG

Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Tastbereik		[mm]	< 220; (wit papier 200 x 200 mm)
Taster voor korte afstand		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur		[°C]	-25...80
Beschermklass		IP 65	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht		[g]	0,27
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen		[mm]	80 x 28 x 95
Materialen		PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek		glas	
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren			
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20210 schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5			
Aansluiting			

