


Fotocel ontvanger

OSE-FPKG/T

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OS5013

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 potentiometer timer
2 potentiometer gevoeligheid
ontvanger in bovenste optiek

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	20; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Fotocel ontvanger

OSE-FPKG/T

Beschermd tegen overbelasting	ja
Tijdfunctie [s]	0,01...5

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 20
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	0,276
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	80 x 28 x 95
Materialen	PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20210
	schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5

Aansluiting

