


Taster fotocel

OTT-FNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O5H504

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 potentiometer
ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	40; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	150
Kortsluitbeveiliging	ja

**Taster fotocel**

OTT-FNKG

Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Tastbereik	[mm]	4...200; (wit papier 200 x 200 mm)	
Bereik instelbaar		ja	
Max. lichtvlek diameter	[mm]	187	
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur		[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	0,205	
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	75 x 19 x 30	
Materialen		PBT	
Materiaal optiek		PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
		in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren			
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20441 schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Taster fotocel

OTT-FNKG

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :
 BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

