


Fiberoptiek-versterker

OUF-HNKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschaften

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	35; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	100
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermtd tegen overbelasting	ja

Bereik

Bereik [m]	< 0,12; (Gescheiden zender/ontvanger systeem)
Tastbereik [mm]	< 40; (Taster fotocel)
Bereik instelbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B



Fiberoptiek-versterker

OUF-HNKG

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,151
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	28 x 16 x 56
Materialen		PPO gemodificeerd
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20211
		schroevendraaier
Opmerkingen		
Opmerkingen		Lichtschakelend komt overeen bij zender-/ontvangeroptieken met de uitgangsfunctie "verbreekcontact"
		komt overeen bij tasteroptieken met de uitgangsfunctie "maakcontact"
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 BK = blauw
 zwart



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

