


## Fotocel ontvanger

OUE-HPKG/US-100-DPO



ontvanger in bovenste optiek



## Producteigenschappen

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Lichtsoort | infrarood licht |
| Behuizing  | rechthoekig     |

## Toepassingsgebied

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
|-----------------|-------------------------------------|

## Elektrische eigenschappen

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...55 DC      |
| Stroomopname [mA]    | 20; ((24 V))    |
| Beschermklasse       | III             |
| Ompoolbeveiligd      | ja              |
| Lichtsoort           | infrarood licht |
| Golflengte [nm]      | 880             |

## Uitgangen

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP             |
| Uitgangsfunctie                                     | Lichtschakelend |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5             |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250             |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 140             |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja              |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend       |
| Beschermde tegen overbelasting                      | ja              |

## Bereik

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Zender / ontvanger | ontvanger |
| Bereik [m]         | < 6       |
| Bereik instelbaar  | ja        |

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
|---------------------------|----------|



Fotocel ontvanger

OUE-HPKG/US-100-DPO


|                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Beschermklasse              | IP 67                   |               |
| Toelatingen / testen        |                         |               |
| EMC                         | EN 60947-5-2            |               |
| MTTF [jaren]                | 618                     |               |
| Mechanische eigenschappen   |                         |               |
| Gewicht [g]                 | 73,5                    |               |
| Behuizing                   | rechthoekig             |               |
| Afmetingen [mm]             | 28 x 16 x 51            |               |
| Materialen                  | PPO gemodificeerd       |               |
| Materiaal optiek            | glas                    |               |
| Uitlijning optiek           | zijdelingse optiek      |               |
| Aanwijzen / bedienelementen |                         |               |
| Weergave                    | schakelstatus           | 1 x LED, geel |
| Toebehoren                  |                         |               |
| Leveringsomvang             | Montagesteun: 1, E20211 |               |
| Opmerkingen                 |                         |               |
| Verpakkingseenheid          | 1 stuk                  |               |

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting



## Fotocel ontvanger

OUE-HPKG/US-100-DPO

## Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

