


Reflector fotocel

OWP-FPKG/AS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OJ5104

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	35; ((36 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	250
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermtd tegen overbelasting	ja



Reflector fotocel

OWP-FPKG/AS

Bereik		
Bereik	[m]	0,1...1,5; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Max. lichtvlek diameter	[mm]	120
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar		ja

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	36 x 60 x 10
Materialen		ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood



Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting





Reflector fotocel

OWP-FPKG/AS

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

