


Infrarood-temperatuursensor

OWF-9000-BPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: TW7011 + E35061 + E35065

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Behuizing	cilindrisch glad
-----------	------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	< 20
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	400
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Infrarood-temperatuursensor

OWF-9000-BPKG

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Meetbereik hysteresis [%]	1...15
---------------------------	--------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch glad
Afmetingen [mm]	Ø 58 / L = 129
Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren


Leveringsomvang	Fiber met aluminium buitenmantel
-----------------	----------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 7/8"



Aansluiting

