



Taster fotocel

OUN-HPKG/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OU5069

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Taster voor korte afstand
Functieprincipe	Taster fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
Stroomopname [mA]	35; ((24 V))
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	160
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Tastbereik [mm]	20...40; (wit papier 200 x 200 mm)
-----------------	------------------------------------

**Taster fotocel**

OUN-HPKG/6M

Max. lichtvlek diameter [mm]	20
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
Taster voor korte afstand	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	295
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	28 x 16 x 51
Materialen	PPO gemodificeerd
Materiaal optiek	glas

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20211
-----------------	-------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²**Aansluiting**

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart



Taster fotocel

OUN-HPKG/6M

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

