


Infrarood-temperatuursensor

OWL-7506-ABOA

uitloop artikel

Alternatief artikel: TW7001 + E35065

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Behuizing

cilindrisch glad

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

20...250 AC/DC

Ompoolbeveiligd

nee

Uitgangen

Max. spanningsval
schakeluitgang DC

[V]

10,5

Max. spanningsval
schakeluitgang AC

[V]

10,5

Minimale belastingsstroom

[mA]

15

Max. ruststroom

[mA]

7

Continue stroombelasting van
schakeluitgang AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Continue stroombelasting van
schakeluitgang DC

[mA]

50

Kortstondige stroombelasting
van de schakeluitgang

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Schakelfrequentie AC

[Hz]

20

Schakelfrequentie DC

[Hz]

25

Kortsluitvast

nee

Beschermd tegen
overbelasting

nee




Infrarood-temperatuursensor

OWL-7506-ABOA


Bereik		
Meetbereik hysteresis	[%]	1...15
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch glad
Afmetingen	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materialen		behuizing: messing wit-brons gecoat
Materiaal optiek		glas
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Opmerkingen	Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.	
N.B.	uitloop artikel	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 7/8"



Aansluiting



Opmerking : miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A snel