


Fotocel ontvanger

OWE-FPKG/0,1M/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OJ5067

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Producteigenschaften

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	25; ((36 V))
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	250
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja





Fotocel ontvanger

OWE-FPKG/0,1M/US

Bereik		
Zender / ontvanger		ontvanger
Bereik [m]		< 4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		36 x 60 x 10
Materialen		ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,1 m, PVC		
Connector: 1 x M12; codering: A		



Aansluiting





Fotocel ontvanger

OWE-FPKG/0,1M/US

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

