


Druktransmitters

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ IW

uitloop artikel



1 Afdichting



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar]	0...160
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)

Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-40...90
Min. barstdruk [bar]	1100
Drukbestendigheid [bar]	400
Verwijzing van drukbestendigheid	statisch
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000
Druksoort	relatieve druk

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	16...36 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	-----------------------------

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen	1
Uitgangssignaal	analoog signaal
Aantal analoge uitgangen	1
Analoge uitgangsstroom [mA]	4...20



Druktransmitters

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Max. belasting	[Ω]	720; (U _b = 24 V; (U _b - 8,5 V) / 21,5 mA)
Kortsluitvast		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Meetbereik	[bar]	0...160
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,05; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,5; (incl. inbouwdrift, nulpunt- en meetbereikfout, niet lineariteit, hysteres)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hysteres afwijking [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,2
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik]		< ± 0,1; (per 6 maanden)
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt en meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]		< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reactietijden		
Sprong reactietijd analoge uitgang	[ms]	1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100
Beschermklasse		IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	787
Richtlijnen voor drukapparatuur		Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	51,5
Materialen		1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI
Materiaal dat in contact komt met het medium		1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. drukcycli		60 miljoen; (bij 1,2-voudige nominale druk)

**Druktransmitters**

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ IW


Aandraaimoment [Nm]	25...35; (aanbevolen aandraaimoment; Afhankelijk van smering, afdichting en drukbelasting)
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4 buitendraad (DIN EN ISO 1179-2)
Afdichting procesaansluiting	FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Smoorelement geïntegreerd	nee

Opmerkingen

Opmerkingen	BFSL = Best Fit Straight Line (kleinste waarde instelling)
	LS = grenswaardeinstelling
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A

**Aansluiting**

OUT analoge uitgang
 kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2
 Aderkleuren :

BN = bruin
 WH = wit