


Frontbondige druksensor met analoge weergave

PH-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: PG2794 + E33222

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Analoge weergave
- 2 alfanumeriek display 4-digit
- 3 sensorveld (programmeerknop)



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1	
Meetbereik	-1...10 bar	-14,5...145 psi
Procesaansluiting	Varivent Form N, DN40 (1,5"), Ø 68 mm	

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Applicatie	Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen; hygiënische omgeving	
Media	pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media	
Mediumtemperatuur [°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
Min. barstdruk	150 bar	2175 psi
Drukbestendigheid	50 bar	725 psi
Druksoort	relatieve druk	



Frontbondige druksensor met analoge weergave

PH-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...32 DC
Stroomopname	[mA]	70; (24 V)
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	6
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		2
Uitgangssignaal		schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering		PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen		1
Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	50
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20, te inverteren; (te verschalen)
Max. belasting	[Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Meetbereik	-1...10 bar	-14,5...145 psi
Schakelpunt SP	-0,98...16 bar	-14,2...232 psi
Terugschakelpunt rP	-1...15,98 bar	-14,5...231,8 psi
Analoog startpunt	-1...13,5 bar	-14,5...195,7 psi
Analoog eindpunt	[bar]	1,5...16
In stappen van	0,01 bar	0,1 psi
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)	
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)	
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, lineariteit, inclusief hysteresis en herhaalnauwkeurigheid, grenswaarde instelling volgens DIN EN IEC 62828-1)	
Afwijking lineariteit	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	



Frontbondige druksensor met analoge weergave

PH-010-REA01-MFRKG/US/ /P

[% van het ingestelde meetbereik]		
Hysteresis afwijking		
[% van het ingestelde meetbereik]		$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit		
[% van het ingestelde meetbereik]		$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt		
[% van het ingestelde meetbereik / 10 K]		$< \pm 0,05$; (0...70 °C)
Temperatuurcoëfficiënt meetbereik		
[% van het ingestelde meetbereik / 10 K]		$< \pm 0,15$; (0...70 °C)

Reactietijden

Reactietijd	[ms]	< 10
Damping van de proceswaarde dAP	[s]	0,01...30
Damping analoge uitgang dAA	[s]	0,01...30
Sprong reactietijd analoge uitgang	[ms]	25

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100
Beschermklasse		IP 67; IP 69K

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1020,2
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); FKM; PTFE; kijkglas: veiligheidsglas 4 mm	
Materiaal dat in contact komt met het medium	keramiek (99,9 % Al ₂ O ₃); PTFE; 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4	
Min. drukcycli	100 miljoen	
Procesaansluiting	Varivent Form N, DN40 (1,5"), Ø 68 mm	



Frontbondige druksensor met analoge weergave

PH-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Display eenheid	2 x LED, groen
	schakelstatus	LED, geel
	Schakelpunten	LED ring
	functiedisplay	alfanumeriek display, 4-digit
	gemeten waarde	Analoge weergave, 0...350° te verdraaien, wijzer in stroomloze toestand niet zichtbaar
Uitgebreid weergavebereik (max.)	gemeten waarde	alfanumeriek display, 4-digit
	16 bar	232 psi



Opmerkingen		
Opmerkingen	meetwaardeafwijking bij gebruik uitgebreid aanwijsbereik: 1,5 % van de span	
	schakelpuntnauwkeurigheid in het vergrote weergavebereik: 1,5 % van het meetbereik	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



OUT1 schakeluitgang
OUT2 analoge uitgang