




Frontbondige druksensor

PF-010-REA01-KFPKG/US/ /P

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: PF2654
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 7-segments-LED-display
- 2 programmeerknop



Producteigenschappen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik [bar]	0...10
Procesaansluiting	schroefdraad G 1 buitendraad

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Applicatie	vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Montage	Draaibare behuizing 350°
Media	pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	-25...80
Min. barstdruk [bar]	150
Drukbestendigheid [bar]	50
Druksoort	relatieve druk
Zonder dode ruimte	ja



Frontbondige druksensor

PF-010-REA01-KFPKG/US/ /P

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	20...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 60
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	0,2
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen		
Totaal aantal uitgangen		2
Uitgangssignaal		schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering		PNP
Aantal digitale uitgangen		1
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20
Max. belasting	[Ω]	500
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Meetbereik	[bar]	0...10
Schakelpunt SP	[bar]	0,1...10
Terugschakelpunt rP	[bar]	0,05...9,95
In stappen van	[bar]	0,05
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Schakelpunt nauwkeurigheid	[% van de eindwaarde]	< ± 1,5
Herhaalnauwkeurigheid	[% van de eindwaarde]	< ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K)
Karakteristiekafwijking	[% van de eindwaarde]	< ± 1,0
Temperatuurinvloed (per 10 K)		< ± 0,3



Frontbondige druksensor

PF-010-REA01-KFPKG/US/ /P

Reactietijden											
Instelbare reactietijd van een schakeluitgang en resulterende schakelfrequentie	Reactietijd (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500	
	Schakelfrequentie	170	80	50	30	16	8	4	2	1	
Reactietijd	[ms]	bij rechthoekig drukverloop; schakelpunt (SPx) = 70 %; terugschakelpunt (rPx) = 30 %									
Instelbare vertragingstijd dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Max. reactietijd analoge uitgang	[ms]	3									
Software / programmering											
Afregelen schakelpunt	programmeerknop										
Instelmogelijkheden	hysteresis / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping										
Omgevingsvariabelen											
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80									
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100									
Beschermklasse		IP 67									
Toelatingen / testen											
EMC	EN 61000-4-2 ESD						4 kV CD / 8 kV AD				
	EN 61000-4-3 HF bewerkt						10 V/m				
	EN 61000-4-4 Burst						2 kV				
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd						10 V				
Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27						50 g (11 ms)				
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6						20 g (10...2000 Hz)				
Mechanische eigenschappen											
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT; PC; PA (polyamide); EPDM/X; FKM										
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L); keramiek; PTFE										
Min. drukcycli	100 miljoen										
Procesaansluiting	schroefdraad G 1 buitendraad										
Aanwijzen / bedienelementen											
Weergave	schakelstatus						LED, rood				
	functiedisplay						7-segments-LED-display				
	gemeten waarde						7-segments-LED-display				
Opmerkingen											
Verpakkingseenheid	1 stuk										
Elektrische aansluiting											
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld											
											

PF3654



Frontbondige druksensor

PF-010-REA01-KFPKG/US/ /P

Aansluiting

