




Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.
adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires



- 1 alfanumeriek display 4-digit
- 2 status-LED's
- 3 programmeerknop
- 4 Aseptoflex - contour afdichting
- 5 buitendraad Aseptoflex S30x2



Producteigenschappen			
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1		
Meetbereik	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi	-0,1...2,5 MPa
Procesaansluiting	schroefdraad S30x2 buitendraad Aseptoflex		
Toepassingsgebied			
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten		
Applicatie	vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie		
Media	pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media		
Mediumtemperatuur	-25...150		
Min. barstdruk	350 bar	5075 psi	35 MPa
Drukbestendigheid	100 bar	1450 psi	10 MPa
Bestand tegen vacuüm	-1000		
Druksoort	relatieve druk; vacuüm		
Zonder dode ruimte	ja		
Elektrische eigenschappen			
Min. isolatieweerstand	100; (500 V DC)		



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Beschermklasse	III		
Ompoolbeveiligd	ja		
Watchdog geïntegreerd	ja		
2-draads			
Voedingsspanning	[V]	20...30 DC	
Stroomopname	[mA]	3,5...21,5	
Opwarmtijd	[s]	< 1	
3-draads			
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC	
Stroomopname	[mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)	
Opwarmtijd	[s]	< 0,5	
In- / uitgangen			
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1		
Uitgangen			
Totaal aantal uitgangen	2		
Uitgangssignaal	schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link		
Elektrische uitvoering	PNP/NPN		
Aantal digitale uitgangen	2		
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)		
Aantal analoge uitgangen	1		
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20, te inverteren; (te verschalen)	
Kortsluitbeveiliging	ja		
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend		
Beschermd tegen overbelasting	ja		
2-draads			
Max. belasting	[Ω]	300	
3-draads			
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100	
Schakelfrequentie DC	[Hz]	125	
Max. belasting	[Ω]	(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)	
Meet- / instelbereik			
Meetbereik	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi	-0,1...2,5 MPa
Schakelpunt SP	-0,96...25 bar	-14...362,6 psi	-0,096...2,5 MPa
Terugschakelpunt rP	-1...24,96 bar	-14,5...362,1 psi	-0,1...2,496 MPa
Analoog startpunt	-1...20 bar	-14,5...290,1 psi	-0,1...2 MPa
Analoog eindpunt	4...25 bar	58...362,6 psi	0,4...2,5 MPa
Min. afstand tussen SP en rP	0,04 bar	0,6 psi	0,004 MPa
In stappen van	0,01 bar	0,1 psi	0,001 MPa



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Fabrieksinstelling	SP1 = 6,25 bar	rP1 = 5,75 bar
	SP2 = 18,75 bar	rP2 = 18,25 bar
	ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar
	dAP = 0,06 s	dAA = 0,06 s

Temperatuurbewaking		
Meetbereik	-25...150 °C	-13...302 °F

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)	
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)	
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. nulpunt- en spanfout, niet-lineairiteit, hysteresis; Turn down 1:1)	
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Hysteresis afwijking [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)	
Gemeenschappelijke afwijking over het temperatuurbereik	Temperatuurbereik	totale afwijking
	-25...15 °C	Karakteristiekafwijking ± 0,05 % van het bereik / 10 K
	15...80 °C	Karakteristiekafwijking
	80...150 °C	Karakteristiekafwijking ± 0,1 % van het bereik / 10 K
N.B.	meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken	

Temperatuurbewaking		
Nauwkeurigheid	[K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))
Herhaalnauwkeurigheid	[K]	± 0,2
Resolutie	[K]	0,2

Reactietijden

Damping van de proceswaarde dAP	[s]	0...99,99
Damping analoge uitgang dAA	[s]	0...99,99

2-draads

Sprong reactietijd analoge uitgang	[ms]	30
------------------------------------	------	----

3-draads

Min. reactietijd schakeluitgang dAP	[ms]	3
Sprong reactietijd analoge uitgang	[ms]	7



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

Temperatuurbewaking		
Aanspreekdynamiek T05 / T09	[s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 water ; > 0,9 m/s)
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd	[ms]	5,6
IO-Link-resolutie druk	[bar]	0,001
IO-Link-resolutie temperatuur	[K]	0,2
IO-Link procesdata (cyclisch)	functie	bit lengte
	Druk	32
	Temperatuur	32
	apparaat status	4
	binaire schakelinformatie	2
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)	applicatie specifieke markering; interne temperatuur; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller; Drukpiekenteller	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1157
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100
Beschermklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61326-1	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[jaren]	201
Opmerking voor goedkeuring	fabriekscertificaat als download via de link www.factory-certificate.ifm te verkrijgen	
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	J035
	File nummer UL	E174189
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	348,9
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Materiaal dat in contact komt met het medium	keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. drukcycli	100 miljoen	
Aandraaimoment	[Nm]	25
Procesaansluiting	schroefdraad S30x2 buitendraad Aseptoflex	



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Display eenheid	LED, groen
	schakelstatus	LED, geel
	functiedisplay	alfanumeriek display, 4-digit
	gemeten waarde	alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid	bar; psi; MPa	

Opmerkingen

N.B.	Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.; adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld






Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Aansluiting



- 1 Schema voor 2-draads aansluiting
- 2 Schema voor 3-draads aansluiting
- OUT1 schakeluitgang / IO-Link
- OUT2 schakeluitgang / analoge uitgang
- 3 Schema voor IO-Link-parametreren (P = communicatie via IO-Link)
- kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2
- Aderkleuren
- BK = zwart
- BN = bruin
- BU = blauw
- WH = wit



Frontbondige druksensor met display

PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

Diagrammen en curves

invloed van de
omgevingstemperatuur op de
nauwkeurigheid



X Temperatuur
Y totale afwijking